

20A Double Pole Switch

Interruptor Bipolar 20A

WARNINGS AND CAUTIONS:

- **TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH; TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER** or fuse and test that power is off before wiring!
- To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.
- Use this device with **copper or copper clad wire only**.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- **PARA EVITAR DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO, O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA** mediante el interruptor de circuito o fusible. ¡Asegúrese que el circuito no esté energizado antes de iniciar la instalación!
- Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Use este producto sólo con **cable de cobre o revestido de cobre**.

INSTALLATION

1. Remove wire insulation approx. 3/4" (1.9 cm).
2. Connect wires per wiring diagram as follows: Loop wires clockwise 3/4 turn around terminal screws. Tighten all screws firmly over wire loops.
3. Terminal screws accept up to #12 AWG copper or copper clad wire.
4. Mount device and wallplate.
5. Restore power. **Installation is complete.**

INSTALACIÓN

1. Quite 1.9 cm (3/4") de aislante.
2. Conecte los cables según el diagrama de cableado: Enrosque el alambre 3/4 de vuelta hacia la derecha, alrededor de los tornillos terminales. Apriete todos los tornillos firmemente sobre los alambres. Los tornillos terminales aceptan cable de cobre o revestido de cobre hasta #12 AWG.
4. Monte el producto y placa mural.
5. Restablezca la corriente. **La instalación está terminada.**

