

## 3-Way Lighted Switch

### Interruptor Luminoso de 3 Vías

#### WARNINGS AND CAUTIONS:

- **WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH; TURN OFF POWER** at circuit breaker or fuse and test that the power is off before wiring!
- **CAUTION:** To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.
- **CAUTION:** Use this device with **copper or copper clad wire ONLY**.
- **NOTE: NOT** for use with LED or CFL (fluorescent) bulbs.

#### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- **ADVERTENCIA: PARA EVITAR DESCARGA ELECTRICA, FUEGO O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGIA** mediante el interruptor de circuito o fusible. ¡Asegurese que el circuito no este energizado antes de iniciar la instalacion!
- **PRECAUCION:** Para instalarse Y/O de acuerdo con los codigos electricos y normas apropiadas.
- **PRECAUCION:** Use este producto **solo con cable de cobre o revestido de cobre**.
- **NOTA: NO** se puede usar con LED o focos LFC (fluorescentes).

#### INSTALLATION

- Remove wire insulation per strip gage on device (about 5/8"). Connect wires per WIRING DIAGRAM as follows:
- **To Side Wire:** Loop wires clockwise 3/4 turn around terminal screws. Firmly tighten screws over wire loops. Terminal screws accept up to #12 AWG copper or copper clad wire.
- **To Quickwire™:** Remove insulation per strip gauge on device approx. 5/8" (1.6 cm). Insert straight #14 AWG solid copper wires into round Quickwire™ holes. Quickwire™ terminals accept #14 AWG solid copper wires ONLY! For circuits with #12 AWG solid copper or copper clad wires, use terminal screws instead. To replace or rewire after Quickwiring, gently press the tip of a small screwdriver in the release slot and back the wire out gradually. Mount device using long mounting screws. Attach wallplate (not included).
- Restore power at circuit breaker or fuse. **Installation is complete.**

#### INSTALACIÓN

- Pele los cables según la medida dibujada detrás del producto (aprox. 1.6 cm). Conecte los cables según el DIAGRAMA DE CABLEADO y como sigue:
- **Cableado Lateral:** Enrosque los alambres 3/4 de vuelta hacia la derecha alrededor de los tornillos terminales. Apriete los tornillos firmemente sobre el alambre enroscado. Los tornillos terminales aceptan cable de cobre o revestido de cobre hasta #12 AWG.
- **Para Quickwire™:** Pele los conductores según la medida dibujada detrás del producto, aprox. 1.6 cm. (5/8"). Inserte los alambres de cobre o revestido de cobre # 14 AWG en los orificios redondos Quickwire™. Las terminales Quickwire™ SOLO aceptan cable de cobre o revestido de cobre # 14 AWG. Para los circuitos con cable de cobre o revestido de cobre # 12 AWG, use los lados del producto. Si tiene que reemplazar o rehacer el cableado después de haber instalado terminales Quickwire, apoye suavemente la punta de un destornillador pequeño en la ranura de liberación y libere el cable gradualmente. Monte el producto usando los tornillos largos de montaje. Monte la placa de pared (no incluida).
- Restablezca la corriente en el fusible o interruptor de circuito. **La instalación está terminada.**

