

## Sistema de organización vertical de cableado Versi-Duct<sup>®</sup>

### APLICACIONES

El sistema de organización de cableado Versi-Duct utiliza ductos ranurados para enrutar los cables. Se monta sobre cualquier rack de equipos estándar de la industria. Dos ductos verticales de 101 cm (40 pulg) o uno de 203 cm (80 pulg) (compuesto de dos ductos de 101 cm (40 pulg) cada uno) se expanden a todo lo largo de un rack de equipo estándar de 2.13 m (7 pies). Los ductos verticales ranurados se ofrecen con cubiertas que ocultan los cables. Está disponible una variedad de accesorios compatibles para fines de organización de cableado.



### ESPECIFICACIONES

El sistema de organización vertical de cableado posee una configuración de ductos ranurados para sistemas de cobre y fibra. Está homologado por cULus; el PVC está clasificado UL 94V-0 y el ABS está clasificado UL 94HB. Además, cumple con las normas ANSI/TIA-568. Se monta sobre racks de equipo estándar de la industria de 19 pulgadas. El sistema de organización ofrece una variedad de accesorios, incluyendo sujetadores de cables, organizadores de bucles de holgura, bisagras de cubiertas y cubiertas de diseño.

### ACCESORIOS

Los accesorios se venden por separado:

- **Sujetador de cables** – Se monta en las vértebras del ducto, es ajustable para deslizarse a lo largo de dichas vértebras e incluye un detalle desprendible para ajustarse a todos los tamaños de ductos.
- **Equipo de soportes de montaje** – Se utiliza para sujetar un ducto vertical a un rack de equipo adyacente (cada equipo incluye tornillos #8).
- **Organizador de almacenamiento de bucle de holgura** – Almacena el cable excedente y mantiene un radio de curvatura mínimo de 2.99 cm (1.18 pulg). Diseñado para montarse en las vértebras de los ductos y puede ajustarse a una variedad de tamaños de bucles de holgura.
- **Bisagra de la cubierta de ductos** - Diseñada para abrir y cerrar con facilidad la cubierta de ductos a fin de brindar mayor protección y mejor acceso.

### CARACTERÍSTICAS

- Solución versátil para fines de organización y manejo de cables de fibra y cobre.
- Configuraciones sólo frontal y frontal/trasera.
- Se incluyen cubiertas ocultadoras de cables.
- Se monta sobre racks de equipo estándar con acceso superior, inferior y lateral del cable.
- Las vértebras de los ductos se alinean con el espacio del rack estándar.

### CONSIDERACIONES DE DISEÑO

- Se utiliza al lado del rack para enrutar, proteger y organizar cables de fibra y cobre.

### NORMAS Y REGULACIONES

- ANSI/TIA-568
- Homologado por cULus

### ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Dimensiones:	Véase la página 2.
Materiales (canal):	ABS clasificado UL 94HB
Materiales (cubierta):	PVC clasificado UL 94V-0


### PAÍS DE ORIGEN

Taiwán:	4940L-VF <sub>x</sub> , 4980L-VF <sub>x</sub> , 49265-BKT
Estados Unidos de América:	49265-xxx, 59265-5DC

### INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Si desea conocer las garantías de los productos de Leviton, visite [leviton.com/ns/warranty](http://leviton.com/ns/warranty).

**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**  
**4940L-VF<sub>x</sub>, 4980L-VF<sub>x</sub>, 49265-xxx, 59265-5DC**



**4940L-VF<sub>x</sub>, 4980L-VF<sub>x</sub>, 49265-xxx, 59265-5DC**

**NÚMEROS DE PARTES**

Descripción	Núm. de parte
Ducto vertical ranurado Versi-Duct® - 10.16 x 12.7 cm (4 x 5 pulg) trasero y 10.16 x 12.7 cm (4 x 5 pulg) frontal (frontal y trasero) 101 cm (40 pulg) de alto	4940L-VFR
Ducto vertical ranurado Versi-Duct - 10.16 x 12.7 cm (4 x 5 pulg) (sólo frontal) 101 cm (40 pulg) de alto	4940L-VFO
Ducto vertical ranurado Versi-Duct - 10.16 x 12.7 cm (4 x 5 pulg) trasero y 10.16 x 12.7 cm (4 x 5 pulg) frontal (frontal y trasero) 203 cm (80 pulg) de alto	4980L-VFR
Ducto vertical ranurado Versi-Duct - 10.16 x 12.7 cm (4 x 5 pulg) (sólo frontal) 203 cm (80 pulg) de alto	4980L-VFO
Sujetador de cables Versi-Duct	49265-WR1
Organizador para bucles de holgura Versi-Duct	49265-SL1
Organizador para bucles de holgura Versi-Duct (extendido)	49265-SL2
Soporte de montaje Versi-Duct	49265-BKT
Bisagra de cubierta de ductos Versi-Duct	49265-HNG
Cubierta vertical de diseño de 101 cm (40 pulg), canal de 12.7 cm (5 pulg), gris (juego de 2)	59265-5DC
Cubierta vertical de 101 cm (40 pulg), canal de 12.7 cm (5 pulg), de inserción, negra (juego de 4)	4940L-SRC

Si desea información de soporte adicional, visite [leviton.com/ns/support](http://leviton.com/ns/support)

Página 2 de 2

**Esta dos Unidos de América**  
 Oficinas globales Network Solutions  
 +1 (800) 722 2082  
[infoUSA@leviton.com](mailto:infoUSA@leviton.com)  
 Leviton Berk-Tek Cable: +1 (800) 237 5835  
[berktek.info@leviton.com](mailto:berktek.info@leviton.com)

**Asia Pacífico**  
 +852 3620 2602  
[infoAPAC@leviton.com](mailto:infoAPAC@leviton.com)

**Canadá**  
 +1 (800) 461 2002  
[infoCanada@leviton.com](mailto:infoCanada@leviton.com)

**Europa**  
 +44 (0) 1592 772124  
[infoEurope@leviton.com](mailto:infoEurope@leviton.com)

**América Latina**  
 MX: +52 (55) 2128 6286  
 LATAM: +52 (55) 2333 5963  
[infoLATAM@leviton.com](mailto:infoLATAM@leviton.com)

**Medio Oriente y África**  
 +971 (4) 247 9800  
[infoMEA@leviton.com](mailto:infoMEA@leviton.com)

LOS PRODUCTOS DE NETWORK SOLUTIONS ESTÁN DISPONIBLES EN TODO EL MUNDO EN MÁS DE 100 PAÍSES.  
 VISÍTENOS EN LÍNEA EN [LEVITON.COM/NS](http://LEVITON.COM/NS) PARA CONOCER MÁS.