

## Sistema de organización de cableado de gran capacidad

### Versi-Duct<sup>®</sup>, 20 cm (8 pulgadas)

#### APLICACIONES

Sistema de organización vertical de cableado diseñado para optimizar el rendimiento y proteger la infraestructura de cableado de la red. Este sistema de gran capacidad brinda una solución simplificada al enrutamiento de cables de fibra y cobre y se monta sobre cualquier rack de equipos estándar de la industria. El canal de 20 cm (8 pulgadas) de ancho se creó para aprovechar al máximo la capacidad de manejo de cables al mismo tiempo que protege la integridad de los cables en un producto moldeado por inyección. Este sistema de organización vertical se ofrece con cubiertas que ocultan los cables y está equipado con accesorios dirigidos a organizar correctamente la instalación.



#### ESPECIFICACIONES

Sistema de organización vertical de cableado diseñado para sistemas de cableado de cobre y fibra. El sistema de organización está homologado por cULus; el PVC está clasificado 94V-0 y el ABS está clasificado UL 94HB. Además, cumple con las normas ANSI/TIA 568. Se incluye el herraje de montaje a fin de asegurar la instalación correcta a la infraestructura. El sistema de organización vertical se monta sobre racks de equipo estándar. El sistema de organización ofrece una variedad de accesorios, incluyendo un organizador de bucles de holgura para mantener un radio de curvatura adecuado y sujetadores de cables.

#### ACCESORIOS

- **Organizador de bucle de holgura** – Almacena el cable excedente y mantiene el radio de curvatura adecuado para las aplicaciones de CAT 6A. Diseñado para ajustarse en el centro del canal, puede montarse en seis ubicaciones de acuerdo con las necesidades de la instalación.
- **Sujetador de cables** – Se monta en las vértebras del canal y se inserta en diversas posiciones a lo largo de las vértebras a fin de asegurar los atados de cables.
- **Soportes de montaje** – Pueden utilizarse soportes adicionales para centrar el canal de montaje entre dos racks.

#### CARACTERÍSTICAS

- Solución versátil para fines de organización y manejo de cables de fibra y cobre.
- Canales de plástico ABS durable que soporta años de uso en entornos exigentes.
- El amplio espacio de paso entre las vértebras se alinea con las unidades de rack.
- Los bordes del radio protegen el tendido del cable.
- Configuraciones sólo frontal y frontal/trasera.
- Se incluyen cubiertas ocultadoras de cables con doble bisagra.
- Canales equipados con sujetadores de cables, organizadores de bucles de holgura, soportes de montaje y cubiertas.
- Acepta tendido superior, inferior, lateral y pasante de cables.
- Se monta sobre racks de equipo estándar.

#### CONSIDERACIONES DE DISEÑO

- El producto está compuesto de dos secciones de 1 m (40 pulgadas) de longitud que se extienden a todo lo largo de un rack de equipo estándar.
- Incluye soportes de montaje propuestos para asegurar el canal a un costado del rack de equipo estándar de la industria.
- Pueden añadirse soportes de montaje adicionales para permitir opciones de montaje central entre dos racks.
- El organizador de bucles de holgura acepta un peso de 27 Kg (60 lb) de cable.

#### NORMAS Y REGULACIONES

- Homologado por cULus
- ANSI/TIA 568

#### ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Dimensiones:	Véase la página 2.
Materiales (canal):	ABS clasificado UL 94HB
Materiales (cubierta):	PVC clasificado UL 94V-0


#### INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Si desea conocer las garantías de los productos de Leviton, visite [leviton.com/ns/warranty](http://leviton.com/ns/warranty).



# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

8980L-xxx, 89265-xxx


8980L-xxx, 89265-xxx




Organización vertical de cableado (frontal y trasera)




Sujetador de cable



Soporte de montaje



Organizadores de bucles de holguras



Características	Profundidad del canal (ancho x profundidad)	Área (cm <sup>2</sup> /pulg <sup>2</sup> )	Capacidad Cat 6A (cable de 0.89 cm / .354 pulg)	Capacidad Cat 6 (cable de 0.63 cm / .250 pulg)	Capacidad Cat 5e (cable de 0.45 cm / .180 pulg)
Tamaño del canal de 20 cm (8 pulg) (por lado)	20x20 cm (8x8 pulg)	60/9.30	192	384	738
Espacio entre las vértebras	13.97x2.54 cm (5.5x1 pulg)	35.48/5.5	24	60	114
Paso grande	12.19x6.60 cm (4.8x2.6 pulg)	81.93/12.7	72	120	258
Paso pequeño	6.60x6.60 cm (2.6x2.6 pulg)	43.87/6.8	36	72	138

## ORGANIZACIÓN VERTICAL DE CABLEADO VERSI-DUCT®, CANAL DE 20 CM / 8 PULG Y ACCESORIOS

Descripción	Sólo frontal	Frontal y trasera
Longitud vertical de 2 m (80 pulg), canal de (ancho x profundidad) 20 x 20 cm (8 x 8 pulg), cubierta negra estándar, con bisagras	8980L-VFO	8980L-VFR
Cubierta vertical 1 m (40 pulg), 20 cm (8 pulg) de ancho, negra (juego de 4)	—	8980L-SRC
Soporte de montaje central vertical, canal de 20 cm (8 pulg) (bolsa de 4)	—	89265-BKT
Sujetador vertical de cables, canal de 20 cm (8 pulg) (bolsa de 6)	—	89265-WR1
Organizador vertical para bucles de holgura, canal de 20 cm (8 pulg) (paquete de 2)	—	89265-SL1

Si desea información de soporte adicional, visite [leviton.com/ns/support](http://leviton.com/ns/support)

Página 2 de 2

**Esta dos Unidos de América**  
 Oficinas globales Network Solutions  
 +1 (800) 722.2082  
[infoUSA@leviton.com](mailto:infoUSA@leviton.com)  
 Leviton Berk-Tek Cable: +1 (800) 237 5835  
[berktek.info@leviton.com](mailto:berktek.info@leviton.com)

**Asia Pacífico**  
 +852 3620 2602  
[infoAPAC@leviton.com](mailto:infoAPAC@leviton.com)

**Canadá**  
 +1 (800) 461 2002  
[infoCanada@leviton.com](mailto:infoCanada@leviton.com)

**Europa**  
 +44 (0) 1592 772124  
[infoEurope@leviton.com](mailto:infoEurope@leviton.com)

**América Latina**  
 MX: +52 (55) 2128 6286  
 LATAM: +52 (55) 2333 5963  
[infoLATAM@leviton.com](mailto:infoLATAM@leviton.com)

**Medio Oriente y África**  
 +971 (4) 247 9800  
[infoMEA@leviton.com](mailto:infoMEA@leviton.com)

LOS PRODUCTOS DE NETWORK SOLUTIONS ESTÁN DISPONIBLES EN TODO EL MUNDO EN MÁS DE 100 PAÍSES. VISÍTENOS EN LÍNEA EN [LEVITON.COM/NS](http://LEVITON.COM/NS) PARA CONOCER MÁS.