

CO/ALR Switch

Interruptor CO/ALR

WARNINGS AND CAUTIONS:

- TO AVOID FIRE SHOCK OR DEATH TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE AND TEST THAT POWER IS OFF BEFORE WIRING.
- TO BE INSTALLED AND/OR USED IN ACCORDANCE WITH APPROPRIATE ELECTRICAL CODES AND REGULATIONS.
- NOTE: THIS DEVICE MAY BE USED WITH COPPER, COPPER-CLAD, OR ALUMINUM WIRE.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- PARA EVITAR DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO, O MUERTE, INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGÚRESE DE QUE EL CIRCUITO NO ESTÉ ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN!
- PARA INSTALARSE Y/O USARSE DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS Y NORMAS APROPIADAS.
- NOTA: ESTE PRODUCTO PUEDE SER USADO CON CABLE DE ALUMINIO, COBRE O REVESTIDO DE COBRE.

CO/ALR Switch
 Rated: 15A-120V
 Interruptor CO/ALR
 Capacidad: 15A-120V

TO INSTALL:

CONNECT WIRES PER WIRING DIAGRAM AS FOLLOWS:

- 1) REMOVE INSULATION PER STRIP GAUGE ON DEVICE [ABOUT 5/8" (1.6 CM)].
- 2) LOOP WIRES CLOCKWISE 3/4 TURN AROUND TERMINAL SCREWS.
- 3) FIRMLY TIGHTEN SCREWS OVER WIRE LOOPS. TERMINAL SCREWS ACCEPT UP TO #12 AWG.
- 4) MOUNT DEVICE USING LONG MOUNTING SCREWS.
- 5) ATTACH WALLPLATE.
- 6) RESTORE POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE.


INSTALLATION IS COMPLETE.

PARA INSTALAR:

CONECTE LOS CABLES SEGÚN EL DIAGRAM DE CABLEADO:

- 1) PELE LOS CABLES SEGÚN EL CALIBRE DE PELADO DESCRITO EN EL PRODUCTO [APRÓX. 1.6 CM (5/8")].
- 2) ENROSQUE LOS ALAMBRES 3/4 DE VUELTA HACIA LA DERECHA ALREDEDOR DE LOS TORNILLOS TERMINALES.
- 3) APRIETE LOS TORNILLOS SOBRE EL ALAMBRE ENROSCADO. LOS TORNILLOS TERMINALES ACEPTAN CABLE HASTA #12 AWG.
- 4) MONTE EL PRODUCTO CON LOS TORNILLOS LARGOS PROVISTOS.
- 5) MONTE LA PLACA.
- 6) RESTABLEZCA LA CORRIENTE CON EL FUSIBLE O INTERRUPTOR DE CIRCUITO.

LA INSTALACIÓN ESTÁ COMPLETA.



Contact Leviton Technical Support at 800-824-3005 (USA ONLY) or visit www.leviton.com for warranty information.

Para obtener información de garantía llame a Soporte Técnico de Leviton al 800-824-3005 (SOLO EE.UU.) o visite www.leviton.com.