

Deux ports de type C Une recharge simple et pratique



Recharger vos appareils avec la qualité Leviton.

La gamme de chargeurs USB de Leviton est conçue et testée pour assurer sa compatibilité avec les appareils les plus récents. Les ports de type C sont présents sur les derniers appareils fabriqués par Apple^{MD}, Samsung^{MD}, Google^{MD}, Microsoft^{MD} et bien d'autres, faisant de cette technologie la nouvelle norme.

Comment choisir le bon chargeur?

La vaste gamme de chargeurs sûrs et puissants de Leviton prend en charge un plus grand nombre d'appareils de dernière génération. Leviton offre une grande variété de prises qui conviennent à toutes les applications.

Installation

Les ports murales de recharge USB de Leviton peuvent aisément remplacer les prises ordinaires pour une mise à niveau pratique.

Applications

Ces prises sont idéales pour les contextes résidentiels et commerciaux comme les cuisines, les chambres à coucher, les bureaux à domicile, les dortoirs universitaires, les salons d'aéroport, les hôpitaux, les spas, les hôtels, les salles de réunion, les cafés, les restaurants et plus encore.



Puissance de recharge totale de 30 W
Plaques vendues séparément.

Caractéristiques

- Recharge la plupart des appareils USB de type C et A (adaptateur requis)
- Recharge sans adaptateur d'appareils USB de type C présentant une apparence chic et soignée
- Aucune capacité de transfert de données
- Ports de recharge USB de 6 A
- Deux ports de recharge dotés d'une puissance de recharge maximale de 15 W chacun
- Puce intelligente qui reconnaît chaque appareil et en optimise la recharge
- Thermostat interne qui empêche les circuits électroniques de surchauffer
- Ports USB ayant résisté à des tests de plus de 10 000 insertions, répondant ainsi aux normes de l'industrie

- Compatibilité avec les appareils USB 3.1, 3.0, 2.0 et 1.1
- Ports USB de type C permettant d'insérer les fils de recharge dans n'importe quel sens
- Sorties inviolables à volets intégrés qui aident à prévenir l'insertion de la plupart des corps étrangers et des fiches non conformes
- Modèles de prises de 15 et de 20 A offerts
- Compatibilité avec les plaques sans vis Decora^{MD} et Decora Plus^{MC} (vendues séparément)
- Qualité spécifiée

Homologations

Homologation cCSAus



Garantie

Garantie limitée de deux ans


Spécifications

Consultez Leviton.com pour connaître toutes les spécifications.

Dimensions



Schémas de câblage



Renseignements pour la commande

N°. de cat.	Description	Capacité de recharge	Valeurs nominales	Couleur
T5637	Prise murale à deux ports USB de type C	30 W	15 A – 125 V	W, I, LT, G, E, B
T5837	Prise murale à deux ports USB de type C	30 W	20 A – 125 V	W, I, LT, G, E, B

LEVITON[®]

Visitez notre site Web au : www.leviton.com/usb

© Leviton Manufacturing Co., Inc., 2023. Tous droits réservés.

