

Ports USB de type A et USB Type-C

Une recharge simple et pratique!



Rechargez vos appareils avec la qualité Leviton!

Ces prises murales à ports de recharge USB constituent la solution idéale pour recharger sans adaptateur les téléphones intelligents et d'autres petits appareils. Elles sont équipées d'un port USB de type A et d'un port USB Type-C pour permettre aux utilisateurs de recharger une vaste gamme d'appareils, des modèles plus anciens à ceux dotés des plus récentes technologies. Les prises à ports de recharge USB de Leviton offrent une protection contre les surintensités qui limite la transmission de courants trop élevés susceptibles d'endommager les composants électroniques des appareils connectés. En outre, toutes les sorties sont inviolables pour une sécurité accrue.

Choisir la bonne prise à ports de recharge

La vaste gamme de prises à ports de recharge de Leviton comprend une variété de modèles sûrs et puissants compatibles avec un plus grand nombre d'appareils de dernière génération.

Installation

Les prises murales à ports de recharge USB de Leviton peuvent aisément remplacer les prises ordinaires pour une mise à niveau pratique.

Applications

Ces prises sont idéales pour les contextes résidentiels et commerciaux comme les cuisines, les chambres à coucher, les bureaux à domicile, les dortoirs universitaires, les salons d'aéroport, les hôpitaux, les spas, les hôtels, les salles de réunion, les cafés, les restaurants et plus encore.



Puissance de recharge totale de 18 W.
Plaques vendues séparément.

Capacité de recharge et valeurs nominales

- Prise de 15 A
- Un port USB de type A et un port de recharge USB Type-C procurant un courant total de recharge de 18 W
- Sortie totale de 5 V/3,6 A
 - Charge maximale de 5 V/3 A (15 W) pour le port USB Type-C
 - Charge maximale de 5 V/2,4 A (12 W) pour le port USB de type A

Caractéristiques et avantages

- Recharge de téléphones intelligents et d'autres petits appareils.
- Compatibilité avec la plupart des appareils alimentés via des ports USB de type A et USB Type-C.
- Recharge sans adaptateur présentant une apparence chic et soignée.
- Aucune capacité de transfert de données.
- Puce intelligente qui reconnaît chaque appareil et en optimise la recharge.
- Compatibilité avec les appareils USB 3.1, 3.0, 2.0 et 1.1.

- La conception inviolable aide à empêcher l'insertion de corps étrangers dans les sorties.
- Ports USB ayant résisté à des tests de plus de 10 000 insertions.
- Qualité spécifiée.
- À utiliser avec une plaque Decora ou Decora+ sans vis (vendue séparément).

Homologations

- cULus
- Certification NOM


Garantie

- Garantie limitée de deux ans


Spécifications

Se rendre sur Leviton.com pour connaître toutes les spécifications.

Schéma dimensionnel



Schémas de câblage



Renseignements pour la commande

N° de cat.	Description	Capacité de charge totale	Valeurs nominales	Couleur
T5638	Prise à sorties inviolables et ports de recharge USB de type A et Type-C de 18 W	18 W (5 V/3,6 A)	15 A - 125 V	Blanc (W)



Leviton Manufacturing Co., Inc.

Soutien technique : 1 800 824-3005

(L-V de 8 h à 22 h HNE; S de 9 h à 19 h HNE; D de 9 h à 17 h HNE)

Pour obtenir du soutien en tout temps, il suffit de se rendre sur www.leviton.com/support.

Leviton Canada

165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9

Téléphone : 1-800-461-2002 • Télécopieur : 1-800-563-1853

Visitez notre site Web au : www.leviton.com/usb

© Leviton Manufacturing Co., Inc., 2024. Tous droits réservés.

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

