


Gradateur complémentaire Decora Smart^{MD} Anywhere

(fonctionne avec les produits Wi-Fi de 2^e génération)



Il est facile d'associer un gradateur complémentaire Anywhere à un autre gradateur ou mini gradateur Decora Smart pour commuter, tamiser ou intensifier des charges à partir d'un deuxième emplacement (voir les schémas de la page 2).



S'harmonisant parfaitement avec les autres dispositifs Decora Smart à technologie Wi-Fi, les gradateurs complémentaires Anywhere sont en outre dotés des bascules de commutation et barres de réglage auxquelles on s'est habitué. Il suffit d'appuyer sur le haut de la bascule pour mettre les charges sous tension, ou sur le bas de la bascule pour les mettre hors tension. On peut aussi appuyer deux fois sur le haut pour allumer les luminaires à leur pleine intensité. Du côté droit, on trouve une barre de gradation qui permet de régler facilement l'intensité de l'éclairage dans la pièce.

DESCRIPTION

Ce gradateur complémentaire s'associe sans fil à un autre gradateur (D26HD) ou mini gradateur (D23LP) Decora Smart^{MD} Wi-Fi^{MD} de 2^e génération de façon à fournir un second point de commande là où on en a besoin, comme au bas d'un escalier, à la fin d'un couloir ou dans les pièces dotées de plusieurs entrées, comme les grandes cuisines et salles familiales. Il peut s'adapter à une boîte murale pour un ou plusieurs dispositifs, ou encore se fixer directement sur n'importe quelle surface — aucun câblage requis.


Le gradateur complémentaire Decora Smart Anywhere constitue une solution idéale là où on ne dispose ni de câblage ni de boîte murale dotée d'un cavalier. Pour plus de commodité, on peut même commander des lampes branchées dans une prise de courant en associant un gradateur complémentaire à un mini gradateur enfichable.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Installation sans nécessiter de câblage à n'importe quel endroit où on requiert un point de commande supplémentaire.
- Fixation directe au mur ou dans une boîte murale (pour un ou plusieurs dispositifs) dépourvue de cavalier de liaison.
- Profil mince et style Decora^{MD} qui s'agence parfaitement à tous les dispositifs muraux déjà en place.
- Aucune appli ou connexion à un réseau Wi-Fi requise pour la configuration ou le fonctionnement.
- Portée sans fil de 50 pi (15 m) entre le dispositif complémentaire et le dispositif primaire.
- Possibilité d'utilisation des plaques Decora ordinaires ou Decora Plus^{MC} sans vis (pour un ou plusieurs dispositifs) de Leviton.
- Piles CR2025 remplaçables d'une durée utile estimée de 5 ans (selon les installations).
- Piles faciles à remplacer sans qu'il soit nécessaire de retirer le dispositif du mur ou de la boîte murale.
- Possibilité d'association de jusqu'à trois dispositifs complémentaires à un dispositif primaire.

ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER POUR L'INSTALLATION

- Les gradateurs complémentaires ne se connectent pas directement aux charges/luminaire. Il faut les associer à un autre gradateur (D26HD) ou mini gradateur (D23LP) primaire (vendu séparément) raccordé à un circuit filaire.
- Les dispositifs complémentaires sont alimentés par piles et communiquent avec des dispositifs primaires par radiofréquences.
- Utilisation à l'intérieur seulement.
- On peut se rendre sur Leviton.com/decorasmart pour rester au courant des nouvelles compatibilités.
- Pour savoir comment installer, fixer et associer les gradateurs complémentaires, on peut se reporter au guide de démarrage rapide les concernant.



Point de commutation et de gradation supplémentaire au bas d'un escalier.

FICHE TECHNIQUE


- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
- Humidité de fonctionnement : 0 à 90 %, sans condensation
- Température de rangement : -10 à 85 °C
- Piles : CR2025 [2]
- Réseau : 2,4 GHz
- Portée : 50 pi (15 m)

GARANTIE

- Limitée de deux ans

HOMOLOGATIONS

- Conformité aux normes UL 1472 et CSA C22.2 no 184.1-15.
- Homologation CSA aux États-Unis et au Canada.
- Conformité à la partie 15, classe B, de la FCC.



Point de commutation et de gradation supplémentaire d'une lampe sur pied à partir de n'importe quelle surface murale.

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

| DESCRIPTION | N° DE CAT. |
|--|------------|
| Gradateur complémentaire Anywhere* (fonctionne avec les produits Wi-Fi de 2 ^e génération) | DAWDC |
| Mini gradateur enfichable de 2 ^e génération (certification Wi-Fi) | D23LP |
| Gradateur de 600 W de 2 ^e génération (certification Wi-Fi) | D26HD |

* Doit être associé à un gradateur ou mini gradateur enfichable primaire Wi-Fi de 2^e génération.

Leviton Canada

165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9 • Soutien technique : 1-800-405-5320 • Fax : 1-800-563-1853

Siège mondial de Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 N. Service Rd. Melville, NY 11747-3138 • Soutien technique : 1-800-824-3005 • Fax : 1-800-832-9538

Visitez notre site Web : www.leviton.com/decorasmart

© 2021 Leviton Manufacturing Co. Inc. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis.

SAT-10134
REV FEB 2021