


Patch Cords Estándar UTP GigaMax® Cat 5e

APLICACIÓN

Los Patch Cords estándar UTP GigaMax Cat 5e están diseñados para ser utilizados en sistema de cableado UTP Categoría 5e. Los usos incluyen aplicaciones de alto nivel de megabits como Gigabit Ethernet y 622 Mbps ATM.



ESPECIFICACIÓN

Los Patch Cords proporcionan un rendimiento de Categoría 5e para conectar de forma cruzada equipos Categoría 5e y/o redes troncales, a sistemas de cable Categoría 5e horizontal de alto rendimiento. Los patch cords son trenzados, calibre 24 AWG UTP, con un enchufe modular estándar de 8 posiciones y botas de alivio de tensión de color en cada extremo. Los cables están disponibles en longitudes de 3, 5, 7, y 10 pies. Los cables cumplen con los requisitos de rendimiento y montaje según ANSI/TIA-568-C.2.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en 7 colores para una fácil codificación y organización
- Disponible en 6 longitudes estándar (disponibles en longitudes personalizadas)

CONSIDERACIONES DE DISEÑO

- El rendimiento del canal ANSI / TIA limita la longitud total de los cables y el equipo de interconexión a 32 pies (10 metros) según ANSI/TIA-568-C.2
- Los cordones y las botas son del mismo color

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

- ANSI/TIA-568-C.2
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-1096-A (antes FCC Parte 68)
- Listado cULus
- UL 444 CM Rated
- IEEE 802.3at (tipo 1) PoE hasta 15.4 watts
- IEEE 802.3at (tipo 2) PoE+ hasta 30 watts
- IEEE Draft 802.3bt (tipo 3) PoE+ hasta 60 watts
- Cisco Universal Power Over Ethernet (UPOE) hasta 60 watts

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Dimensiones:	ver página 2
Materiales:	Cables calibre 24 AWG, Categoría 5e, trenzados UTP Conector de 8 posiciones 8 conductores sin llave modular estándar, clasificado 94V-0
Color:	Verde, azul, gris, blanco, amarillo con botas del mismo color
Diámetro exterior :	0.22"

PAÍS DE ORIGEN

China

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Garantías limitada del producto y garantías extendidas son anuladas si el sistema de cableado estructurado se utiliza para aplicaciones PoE que exceden la potencia nominal especificada del producto. Para una copia de las garantías del producto Leviton, visite www.leviton.com/warranty.

ARCHIVOS ELECTRÓNICOS

Para archivos CAD, especificaciones típicas o dibujos técnicos (.DXF, .DWG), visite www.leviton.com.



5G460-XX*

PATCH CORD ESTÁNDAR UTP GIGAMAX® CAT 5E

Descripción	Blanco	Amarillo	Azul	Verde	Gris
Patch cord estándar UTP Cat 5e, 3 pie (0.9 m)	5G460-03W	5G460-03Y	5G460-03L	5G460-03G	5G460-03S
Patch cord estándar UTP Cat 5e, 5 pie (1.5 m)	5G460-05W	5G460-05Y	5G460-05L	5G460-05G	5G460-05S
Patch cord estándar UTP Cat 5e, 7 pie (2.1 m)	5G460-07W	5G460-07Y	5G460-07L	5G460-07G	5G460-07S
Patch cord estándar UTP Cat 5e, 10 pie (3.0 m)	5G460-10W	5G460-10Y	5G460-10L	5G460-10G	5G460-10S



Para obtener asistencia al personalizar sus cables de conexión, visite www.leviton.com/configurator o llame a Soporte Técnico al 800.824.3005.

Leviton Network Solutions 2222 - 222nd St. SE Bothell, WA 98021-4416 tel 1-800-824-3005 tel +1-425-486-2222 appeng@leviton.com www.leviton.com	Asia / Pacific T +1.631.812.6228 E infoasean@leviton.com	Canada T +1.514.954.1840 E pcservice@leviton.com	Caribbean T +1.954.593.1896 E infocaribbean@leviton.com	China T +852.2774.9876 E infochina@leviton.com	Colombia T +57.1.743.6045 E infocolombia@leviton.com
	Europe T +44.0.1592.772124 E customerservice@brand-rex.com	India / SAARC T +971.4.886.4722 E infoindia@leviton.com	Mexico T +52.55.5082.1040 E lsamarketing@leviton.com	Middle East & Africa T +971.4.886.4722 E lmeinfo@leviton.com	South Korea T +82.2.3273.9963 E infokorea@leviton.com